



STABSCHWINGER
SONOPUSH® MONO

**WEBER
ULTRASONICS**



360°

SONOPUSH® MONO

HÖCHSTE EFFIZIENZ AUF KLEINSTEM RAUM

- › **BESTLEISTUNG AUCH UNTER DRUCK**
Sowohl im Vakuum wie auch bei Überdruck einsetzbar
- › **OPTIMALE RAUMNUTZUNG**
Platzsparende Bauform mit 360 ° Schallfeld
- › **OPTIMALE ERGEBNISSE**
Berechnung und Ausgleich der Frequenzverschiebung bei Temperaturänderungen auch in kurzen Intervallen.
- › **NAHEZU UNVERWÜSTLICH**
Überdurchschnittliche Einsatzdauer und Trockenlaufsicherheit mit Generatoren von Weber Ultrasonics



Bis 2.000 W
LEISTUNG



> 95%
WIRKUNGSGRAD



1 MPA
UNTER-/ÜBERDRUCKBESTÄNDIG



25 / 30 / 40 kHz
FREQUENZSPEKTRUM

SONOPUSH® MONO STABSCHWINGER

ROBUST, LANGLEBIG, LEISTUNGSSTARK

Die SonoPush Mono Stabschwinger erfüllen höchste Sauberkeitsanforderungen bei kürzeren Reinigungszyklen und höherem Durchsatz. SonoPush Mono Stabschwinger werden aus massivem Edelstahl, Titan-Aluminium-Legierung oder Reintitan gefertigt und sind eine ideale konstruktive Alternative zu Fremdfabrikaten beim Nachrüsten.

FREQUENZEN & LEISTUNGEN

SONOPUSH® MONO STABSCHWINGER				
Geeignet für alle Generatoren der Sonic Digital Familie				
	300 W	500 W	600 W	1.000 W
25 kHz			x	x
30 kHz	x		x	
40 kHz	x	x		


25 KHZ		
Ø Schwingkörper: 50 mm Ø Schallerreger: 69 mm		
Leistung	Länge Schwingkörper	Länge gesamt
600 W	198 mm	319 mm
600 W	297 mm	418 mm
1.000 W	297 mm	418 mm
1.000 W	396 mm	517 mm
1.000 W*	495 mm	616 mm

30 KHZ		
Ø Schwingkörper: 38 mm Ø Schallerreger: 55 mm		
Leistung	Länge Schwingkörper	Länge gesamt
300 W*	187 mm	280 mm
300 W*	270 mm	363 mm
600 W	270 mm	363 mm
600 W	354 mm	447 mm
600 W*	437 mm	530 mm

40 KHZ		
Ø Schwingkörper: 30 mm Ø Schallerreger: 55 mm		
Leistung	Länge Schwingkörper	Länge gesamt
300 W	201 mm	284 mm
500 W	264 mm	347 mm

Bitte beachten: Die Länge der Stabschwinger kann aufgrund von unterschiedlichen Materialchargen um einige Millimeter variieren. Ab einer Schwingkörperlänge von 580 mm wird ein zusätzlicher Montagesatz für den Stabschwinger benötigt. Weitere Längen können in 1/2 Schritten realisiert werden.

*Ausführung in VA nur auf Anfrage



**WEBER
ULTRASONICS**

Im Hinteracker 7
76307 Karlsbad, Germany
mail@weber-ultrasonics.com
weber-ultrasonics.com

